

Cámara Móvil de Descontaminación y Bioseguridad



NSF International

Es una herramienta diseñada por especialistas en **descontaminación y bioseguridad**, efectiva y normalmente utilizada en laboratorios para evitar generar contaminación en estas áreas tan delicadas y que hoy después de años de experiencia en el segmento, hemos desarrollado un modelo accesible y seguro para ser utilizado en puntos convencionales de acceso de personal.

Nuestra esclusa incluye una presión de aire positiva+ que permite el filtrado constante de aire, así mismo utilizando tecnología UVC para evitar la contaminación del (túnel / cámara / esclusa) cuando no hay paso de personas a través de la misma, este es desactivado para proporcionar una solución a través de un sistema automatizado de aspersión de ultra bajo volumen exclusivamente de **Agua Activada Desy®-BM** para evitar la diseminación de microorganismos.

Agua Activada Desy®-BM es una solución desinfectante y esterilizante de superoxidación de acción virucida, bactericida, fungicida y esporicida, no tóxica, universal, de pH neutro, no corrosiva, metaestable, cuya concentración mínima de sustancias activas a base de Agua (H₂O) 99.75%, Sal (NaCl) 0.2%, Ácido Hipocloroso (HClO) 0.0375%, Dióxido de Cloro (ClO₂) 0.005 y Ion Hipoclorito (-ClO) 0.0075% la hacen inofensiva en caso de contacto con la piel y mucosas. Por lo que no requiere de enjuague o neutralización.

Nuestra solución de descontaminación es rápida y eficaz, sin necesidad de quitarse la ropa, calzado o cualquier indumentaria en general para ser utilizada en hospitales, aeropuertos internacionales, hoteles e industrias de cualquier tipo en los puntos acceso de personas.

Componentes

- Estructura de aluminio.
- Encastre de hierro con tratamiento químico y pintura epoxi.
- Cubierta de polietileno de alta densidad en colores transparente, gris y azul. Puede incluir el logo de la empresa o institución o polietileno en color de acuerdo a solicitud especial.
- Red de solución química a través de manguera de PVC de ½.
- 14 picos de micro nebulización incorporados.
- Diversos sistemas presión que permiten el filtrado constante de aire según la instalación solicitada.
- **Emisores UVC cuando no hay paso de personas.**
- Sensores de presencia humana para automatización y control para seguridad y optimización de energía y **Agua Activada Desy®-BM**.
- Unidad hidráulica y de control.
- Manual de instalación.
- Manual de uso y mantenimiento.

Características

- Incluye 600 L de **Agua Activada Desy®-BM** equivalente a 7,500 procedimientos.
- Totalmente automatizado.
- Disminuye la carga de microorganismos (Hongos, virus, bacterias y esporas).
- Sistema accesible.

Especificaciones técnicas de serie para la esclusa móvil


- Alimentación desde CA: 110/220VCA 50/60Hz 6A
- Fusibles: 2 x T 10A 120/250V.
- Consumo de desinfectante: 80mL por procedimiento de **Agua Activada Desy®-BM**
- Dimensiones de: 110x220x220 (Ancho, alto, profundidad)
- Dimensiones modulo hidráulico: 50x60x60 mm (Ancho, alto, profundidad)

Adicionales

- Tiempos de entrega: 10 día hábiles.
- Pude diseñarse de acuerdo a las necesidades del cliente sin variación a los tiempos de entrega.
- Precio distribuidor del desinfectante Agua Activada Desy®-BM.

Renta mensual en especificaciones de serie:

- Mínima renta: 6 meses.
- Precio de renta Mensual
- Incluye mantenimiento y soporte 24/7
- Incluye: 600 L de **Agua Activada Desy®-BM** mensual equivalente a 7,500 procedimientos
- Precios paquete exclusivos de renta para **Agua Activada Desy®-BM**.



GRUPO FICSE EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.


www.ficse.com

Isla Sumatra No. 2966 • Bosques de la Victoria
C.P. 44540 • Guadalajara, Jalisco
Tels.: (33) 2306 9266 ó 67